



## Bühler<sup>®</sup> Taumelschüttler TL 2

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Beschreibung Langsame, dreidimensionale Bewegung Lieferumfang Grundgerät Basisgerät einschließlich Schwingplatte mit Gummimatte Technische Daten Schüttelbewegung: dreidimensional im Kreis taumelnd Schüttelfläche: 220 x 220 mm Max. Beladung: 2 kg Drehzahl-Regelbereich: 1 - 22 min<sup>-1</sup>, stufenlos Wippwinkel: 8° fix Zeitschaltuhr: 0 - 99 h 59 min / Dauerbetrieb Elektrischer Anschluss: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz Schutzart: IP 21 Wärmeabgabe: ca. 3 W Umgebungstemperatur: 5°C bis 45°C Zulässige Feuchte: ~ 85 % Außenmaße (B x T x H): 250 x 415 x 118 mm Gewicht: 9,1 kg

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	NB-0135
Hersteller (Marke)	Bühler

