



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® 160 IAQ - Funk-Datenlogger mit Display und integrierten Sensoren

622,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Raumluftqualität hat einen enormen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen. Verbrauchte Raumluft kann Müdigkeit, Konzentrationsverlust und Unwohlsein hervorrufen. Überwachen Sie zuverlässig die Raumluftqualität in Innenräumen mit dem Funk-Datenlogger testo 160 IAQ. Der Datenlogger ist beispielsweise einsetzbar in Schulen, Kindergärten, Konferenzräumen, Großraumbüros, Hörsälen oder Museen – kurz: in Räumen, in denen sich viele Menschen aufhalten. Temperatur, Luftfeuchte, CO₂ und atmosphärischen Druck überwachen mit dem Funk-Datenlogger testo 160 IAQ. Der einfach zu bedienende Funk-Datenlogger testo 160 IAQ ist ideal zur Überwachung der Raumluftqualität. Dank seiner Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, CO₂ sowie atmosphärischen Druck ermittelt er präzise die Klimabedingungen in jedem Raum. Besonders benutzerfreundlich: Mithilfe der farbigen LEDs am Datenlogger wird die Luftqualität nach dem Ampelprinzip dargestellt. Die CO₂-Grenzwerte können individuell festgelegt werden. Im Batteriebetrieb werden die LEDs ausgeschaltet, um längere Batteriestandzeiten zu gewährleisten. Auf dem Logger-Display sind folgende Werte ablesbar: Bei Netzbetrieb: CO₂-Konzentration sowie abwechselnd Temperatur und Luftfeuchte. Die Werte des atmosphärischen Drucks werden nicht auf dem Logger-Display angezeigt, sind jedoch in der Cloud verfügbar. Bei Batteriebetrieb: CO₂-Konzentration und Temperatur. Die Daten für Luftfeuchte werden nicht angezeigt – das sorgt für längere Batteriestandzeiten. Alle Messdaten werden von dem Datenlogger über Ihr WLAN direkt in der Testo-Cloud gespeichert. So können Sie Ihre Messdaten auch über einen längeren Zeitraum dokumentieren und auswerten. Bei Grenzwert-Überschreitungen werden Sie dank der Alarm-Funktion sofort per E-Mail oder (optional) SMS benachrichtigt. Sie können jederzeit und überall mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen zugreifen. Der Funk-Datenlogger testo 160 IAQ – anpassbar und unauffällig. Der Datenlogger testo 160 IAQ lässt sich aufgrund seiner geringen Größe (82 x 117 x 32 mm) und seines schlichten Designs unkompliziert in jedem Raum platzieren. Gerade für Museen und Archive ist es besonders wichtig, dass Ihre Ausstellungsstücke stets im Mittelpunkt stehen. In Verbindung mit dem optional erhältlichen, individualisierbaren Deco-Cover (siehe Zubehör) lässt sich der WLAN-Datenlogger optimal an seine Umgebung anpassen und bleibt dadurch besonders unauffällig. Perfekt vernetzt: Mit dem Funk-Datenlogger testo 160 IAQ und der Testo-Cloud. Um Zugriff auf die Testo-Cloud zu haben, müssen Sie sich zunächst auf www.saveris.net registrieren. Die Installation des Systems ist einfach und kann über einen Browser erfolgen. Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität. Legen Sie beispielsweise mit der Advanced-Funktionalität bis zu 10 Benutzer pro Konto an oder richten Sie einen SMS-Alarm bei Grenzwertüberschreitungen ein.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0632
Hersteller (Marke)	Testo
Transporttemperatur	Raumtemperatur

