



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Testo® 184 H1 - Datenlogger Luftfeuchtigkeit und Temperatur

168,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit den Temperatur- und Feuchtedatenloggern testo 184 HI überwachen Sie – über eine unbegrenzte Einsatzzeit – den Transport sensibler Produkte wie Lebensmittel, Pharmazeutika, Elektronik oder Kunst. Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert. Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können; sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 HI gespeichert: Konfigurationsdatei, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten. Der Messdatenspeicher des Temperatur- und Feuchtedatenloggers testo 184 HI beträgt 64000 Messwerte. Der Messtakt ist frei wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batteriestandzeit beträgt 500 Tage. Der Temperatur- und Feuchtedatenlogger testo 184 HI wird mit einer Standardbatterie versorgt, die durch den Benutzer selbst wechselbar ist. testo 184 HI ist konform zu GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP. Testo ist ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Norm sowohl durch interne Audits als auch durch akkreditierte externe Audits sicher. Alle Vorteile auf einen Blick: 1. Eindeutige Alarmindikation Ein Blick auf das Display oder die LEDs genügt; um zu wissen, ob während des Transportes Grenzwerte verletzt wurden. 2. Einfachste Bedienung testo 184 HI ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulungen oder Vorwissen eingesetzt werden: Der „Start“-Button startet die Datenaufzeichnung. „Stop“ beendet sie. 3. Einfachste Konfiguration Auf jedem testo 184 HI ist eine Konfigurationsdatei abgelegt, mit der testo 184 HI kinderleicht individuell konfiguriert werden kann – ohne Download, ohne Installation, ohne Interface und ohne zusätzliche Kosten. 4. Bequemes Auslesen Sofort nach Anschluss des testo 184 HI Datenloggers an die USB-Schnittstelle eines Rechners wird automatisch ein PDF-Bericht mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist gemäß PDF/A-Standard zur Langzeitarchivierung geeignet. 5. Mobiles Auslesen/Drucken vor Ort Die Übertragung der Daten von Datenlogger auf den passenden testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert kabellos per NFC. 6. IT-safe Die Datenlogger testo 184 HI funktionieren sicher ohne Softwareinstallation oder -download und lösen damit weder bei der Firewall noch beim Virens Scanner Ihrer IT Probleme aus.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0175
Hersteller (Marke)	Testo
Transporttemperatur	Raumtemperatur

