



Testo® 922 - Temperaturmessgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Das Temperaturmessgerät testo 922 misst Temperaturen und ermittelt sekundenschnell die Differenztemperatur. Sie können bis zu zwei Temperaturfühler anschließen und einen dritten per Funk mit dem Temperaturmessgerät verbinden. Alle Produktfeatures im Überblick Zwei Temperaturfühler Typ K anschließbar (optional erhältlich) Verbindung mit einem weiteren optionalen Temperaturfühler per Funkübertragung möglich Temperaturwerte und Differenztemperatur direkt im Display sichtbar Permanente Anzeige der Min- und Max-Werte Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte Zubehör und Fühler für das Temperaturmessgerät testo 922 Für die Temperaturmessung steht Ihnen optional eine große Auswahl an Temperaturfühlern und Funkfühlern zur Verfügung Mit dem testo-Protokolldrucker können Sie die Messwerte direkt vor Ort ausdrucken und den zyklischen Druck in frei einstellbaren Intervallen (z.B. einmal pro Minute) nutzen Mit der unverwüstlichen TopSafe Schutzhülle bewahren Sie Ihr Temperaturmessgerät nicht nur vor Verschmutzung und Stoßschäden; das Temperaturmessgerät erhält so auch die Schutzklasse IP65 Anwendungsbereiche für das Temperaturmessgerät testo 922 Profis im Sanitärbereich; im Heizungsbau und in der Kälte- und Klimatechnik schätzen das handliche Temperaturmessgerät testo 922: Es ermittelt nicht nur schnell und präzise Temperaturen, sondern berechnet auch direkt die Differenztemperatur. So sind Überprüfungen und Checks schnell erledigt, die Werte können über den optional erhältlichen testo-Protokolldrucker direkt vor Ort ausgedruckt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0111
Hersteller (Marke)	Testo

