



Testo[®] 925 - Temperaturmessgerät

Artikelbilder

Beschreibung

Das Temperaturmessgerät testo 925 ist unser Allrounder für die Temperaturmessung im Heizungsbau, im Sanitärbereich und in der Kälte- und Klimatechnik. Profitieren Sie bei diesem Temperaturmessgerät von der Thermoelement-Technik der anschließbaren Temperaturfühler (Thermoelement Typ K). Sie ermöglicht schnelle Temperaturkontrollen und einen großen Temperaturmessbereich von -50 ... +1000 °C (der Messbereich ist abhängig vom ausgewählten Fühler). Das Temperaturmessgerät testo 925 erfüllt vielfältige Praxisanforderungen. An das testo 925 lässt sich ein Temperaturfühler Thermoelement Typ K anstecken. Mit der Messdatenübertragung per Funk kann zusätzlich der Messwert eines kabellosen Funk-Temperaturfühlers angezeigt werden. Für die vielfältigen Praxisanforderungen bieten wir folgende mitbestellbare Fühler-Modelle: Temperaturfühler für die Oberflächenmessung: Hier ermöglichen beispielsweise Fühler mit Klemmbügel die Temperaturkontrolle an Rohren, Fühler mit federndem Sensorelement die Temperaturmessung an unebenen Oberflächen und Temperaturfühler mit Magnet die Messung an metallischen Oberflächen. Temperaturfühler für die Tauch-/Einstechmessung: Von biegsam oder robust über präzise bis hin zu wasserdicht – entdecken Sie unser Sortiment an Tauch-/Einstechfühlern. Temperaturfühler für die Luftmessung: Hier sorgt das offene Sensorelement für schnelle Ansprechzeiten bei der Lufttemperaturmessung. Wählen Sie im Reiter „Fühler“ aus unserem großen Angebot an schnellen und zuverlässigen Temperaturfühlern (Thermoelement Typ K) die optimale Ausstattung für Ihren Bedarf aus. Temperaturkontrolle mit testo 925: alle Vorteile im Blick. Tolle Ausstattung: großes; beleuchtetes Display, Anzeige der aktuellen Werte, fortlaufende Anzeige der Min-/Max-Werte, Hold-Funktion zum Festhalten der Messwerte, akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung (die Grenzwerte können selbst festgelegt werden). Praktisches optionales Zubehör: Kennen Sie unseren kleinen testo-Schnelldrucker? Er druckt Ihre Messergebnisse schnell und korrekt direkt vor Ort aus. Oder die Schutzhülle TopSafe? Sie sorgt, bei eingestecktem Fühler, für Wasser- und Schmutzdichte gemäß Schutzklasse IP 65. Unsere Bereitschaftstasche bzw. Transportkoffer bewahren Temperaturmessgerät und Fühler sicher auf. Messdatenübertragung per Funk: Mit dem optionalen Funkmodul können Sie am testo 925 zusätzlich zum ansteckbaren Temperaturfühler den Messwert eines Funk-Temperaturfühlers empfangen. Auf eine Distanz von bis zu 20 Metern im Freifeld sendet der Funk-Temperaturfühler die Messwerte an das Messgerät.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0112
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680909250

