



## Testo<sup>®</sup> 925 Set - Temperaturmessgerät

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Schnelle Temperaturkontrolle in der Fertigungsstraße: Mit dem Aktionsset testo 925 inklusive Temperaturmessgerät und Oberflächenfühler haben Sie das optimale Equipment – sicher verwahrt in der Bereitschaftstasche. Auch auf rauen Oberflächen erfassen Sie die Temperatur mit dem mitgelieferten Oberflächenfühler schneller und zuverlässiger – dank Reaktionsschnelligkeit von 3 Sekunden und federndem Thermoelement-Band, das sich an jede Oberfläche anpasst. Aktions-Set inklusive Temperaturmessgerät testo 925 – Ihre Vorteile Das Temperaturmessgerät testo 925 ist optimal für die Temperaturkontrolle in Industrie und Klimakonditionierung: Ein Fühler ist direkt anschließbar (Oberflächentemperaturfühler im Set enthalten); ein optionaler Funkfühler kann zusätzlich mit dem Gerät verbunden werden Beleuchtetes Display Frei definierbare Grenzwerte Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung Hold-Taste Laufende Anzeige von Min- und Max-Werten Oberflächentemperaturfühler mit federndem Thermoelementband: Sehr reaktionsschnell Mit federndem Thermoelementband Auch für nicht-plane Oberflächen geeignet Verhindert das Verkanten und damit das Entstehen von verfälschten Messergebnissen Messbereich kurzzeitig -50 °C bis +500 °C (sonst -60 °C bis +300 °C) Bereitschaftstasche für Temperaturmessgerät und Fühler: Passend für das Temperaturmessgerät-Set In flacher Etui-Ausführung mit Reißverschluss und abgerundeten, stabilen Kanten Verwahrt Messgerät und Fühler sicher Tasche einfach zu öffnen; Gerät leicht zu entnehmen, praktisch für den Alltag

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0587
Hersteller (Marke)	Testo

