



Testo® Mini-Oberflächenthermometer

Artikelbilder



Beschreibung

Mit dem Mini-Oberflächenthermometer von Testo sind Sie bestens ausgestattet, wenn Sie Temperaturkontrollen auf Oberflächen durchführen möchten. Mit seiner besonders breiten Messspitze lässt es sich problemlos auf die glatte Fläche aufsetzen. Für schnelle Messergebnisse empfehlen wir unsere Silikon-Wärmeleitpaste (optional). Sie sorgt für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Messspitze und Messobjekt. Was das Mini-Oberflächenthermometer alles leistet Das Mini-Oberflächenthermometer hat ein sehr weites Anwendungs-Spektrum und lässt sich für Oberflächentemperaturmessungen verschiedenster Art nutzen: z.B. für Temperaturkontrollen im Heizungsbau, Sanitärbereich oder in der Klima-/Kälte und Lüftungstechnik. Die vielfältigen

Einsatzmöglichkeiten verdankt es neben seiner praktischen Größe (Länge des Fühlerrohrs 120 mm) auch seinem großen Messbereich. Denn mit dem Mini-Oberflächenthermometer können Sie Temperaturen von -50 bis +300 °C messen. Das digitale Display zeigt das Ergebnis Ihrer Oberflächentemperaturmessung gut sichtbar an. Bei der angezeigten Einheit können Sie zwischen °C und °F wählen. Die Handhabung des Mini-Oberflächenthermometers könnte einfacher kaum sein.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0499
Hersteller (Marke)	Testo

