



Bürkle[®] Profi Sampler PP, komplett

Artikelbilder



Beschreibung

ProfiSampler PP für allgemeine Probenahme, für schwache Säuren, Laugen, Reiniger, chemische Bäder. Aus massivem, chemikalienbeständigem Polypropylen. ProfiSampler PP bestehend aus: Vakuumpumpe, aus massivem PP, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 40, 1 PP-Flasche 250 ml, 10 m PE-Saugschlauch (Rolle), 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A (1.4301), 20 seal-it Flaschenplomben. Während der MiniSampler für den Einsatz im Labor konzipiert ist, wurde der ProfiSampler speziell für den robusten Einsatz in der Industrie entwickelt. Einsatzzweck Probenahme von Flüssigkeiten aus Fässern, Tanks, LKWs, Eisenbahnwaggons, Schiffen, Gewässern, Grundwasser, etc. Vakuum-Probensammler haben den Vorteil, dass die Flüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt kommt. Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden. Die Flaschen werden sofort nach der Probenahme verschlossen. Der Einweg-Saugschlauch kann rasch ausgetauscht werden. Dadurch ist gewährleistet, dass jeweils sortenreine Proben gezogen werden. Bei Bedarf wird für jede Probe ein neuer Schlauch eingesetzt. Durch seinen geringen Durchmesser (8 mm) kann der Schlauch auch an enge, verwinkelte Probenstellen geführt werden. Der ProfiSampler kann durch hilfreiches, in der Praxis entwickeltes Zubehör ergänzt werden. Drei Standfüße gewährleisten ein sicheres Abstellen des ProfiSamplers Füllstandskontrolle, Rückflussautomatik und Überfüllschutz durch das integrierte Belüftungsventil Lieferbar mit Saugschlauch in PE, PA und PTFE, wenn höchste Reinheit gefragt ist Lieferbar mit geraden Saugrohren für einfachere Probenahme, inkl. Transportköcher für geordneten Transport und Entsorgung der Saugrohre Saugvolumen 200 ml, Saugkraft von 0,5 bar Saughöhe ab Flüssigkeits-Oberfläche 5 m WS Probenahmeflaschen in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0643
Hersteller (Marke)	Bürkle

