



## Heidolph Heat-On Multi-Well Halterung

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Für die optimale Verwendung der Heat-On Einsätze wird die Multi-Well Halterung empfohlen. Wie alle Heat-On Einsätze und Aufsätze besteht die Multi-Well Halterung aus PTFE-beschichtetem Aluminium. Dies garantiert neben schnellstem Wärmetransport und leichter Reinigbarkeit auch Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Die maximale Temperatur für den Dauergebrauch beträgt 260°C. Um dies mittels eines Temperaturfühlers genau zu messen, ist eine kleine Bohrung auf einer Seite der Multi-Well Halterung vorhanden. Die Multi-Well Halterung kann bis zu zwei Heat-On Einsätze auf einmal umschließen, so lassen sich multiple Kombinationen erstellen. Unsere Multi-Well Pakete stehen für Sie bereit. Die Heat-On Multi-Well Halterung wird ohne Sicherheitsgriffe geliefert. Diese sind separat erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	BH-1367
Hersteller (Marke)	Heidolph
VGKL Nummer	104158600
EAN	4058072775735
Bruttogewicht	0.756
Nettogewicht	0.69200 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.16000 m
Verpackungshöhe	0.06000 m
Verpackungstiefe	0.23000 m
Verpackungsvolumen	0.00200000 ccm
Zolltarifnummer	84199085

